



FP55TN2

Schrank, univers, IP44/I, 800x1300x205mm, leer

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|--------------------------|---------|
| Höhe | 800 mm |
| Breite | 1300 mm |
| Tiefe | 205 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm |

Sicherheit

| | |
|-------------------|----------------|
| Schutzart IP | IP44 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit IK | IK09 |

Ausstattung

| | |
|---|----|
| Anzahl Felder | 5 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 10 |
| Anzahl Reihen | 5 |

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Montage auf | Wandbefestigung |
| Geeignet für Außenbereich | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| Farbe | Reinweiß |
| RAL Nummer | 9010 |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 250 A |
|-----------|-------|