



FP62SN2

Schrack, univers, IP44/II, 950x550x205mm, leer

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	950 mm
Breite	550 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Anzahl Reihen	6

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------