



FP75SW2

**Schrank, univers, IP54/II, 1100x1300x205mm**

Wandaufbauschrack für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz-, Unterputz- oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP54, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Tür mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Stangenverschluß mit Dreipunktschließung.

**Hinweis:** Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

**Technische Merkmale**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Schutzart                    | IP54                             |
| Schutzklasse                 | Schutzklasse II                  |
| Höhe installiertes Produkt   | 1100 mm                          |
| Breite installiertes Produkt | 1300 mm                          |
| Tiefe installiertes Produkt  | 205 mm                           |
| Anzahl Felder                | 5                                |
| Montageart                   | Aufputz, Unterputz, teilversenkt |
| RAL Farbnummer               | 9010                             |
| Türschliessungstyp           | Knebelgriff                      |
| Anzahl der Türen             | 1                                |
| Anzahl der Schlösser         | 1                                |
| Anzahl Reihen                | 7                                |
| Werkstoff                    | Stahlblech                       |
| Farbe                        | weiß                             |
| Range-Name                   | univers                          |