



FP83SW2

Schränk, univers, IP54/II, 1250x800x205mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1250 mm
Breite	800 mm
Tiefe	205 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07

Ausstattung

Anzahl Felder	3
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	6
Anzahl Reihen	8

Installation, Montage

Montage auf	Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	250 A
-----------	-------