



FR01E

Schrank, univers, IP55/I, 1550x300x275mm

Wandaufbauschrack für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-2/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 800 A, 3AC, 690 V 50 Hz. Schutzart IP55, Schutzklasse I, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, profiliertem 1,5 mm dicken Stahlblech. Durchsteckflansche oben, unten ISO-Flanschplatten mit metrischen Vorprägungen und Schnellverriegelung je Feld eingebaut. Sammelschienenenddurchführungen als seitliche Vorprägung. Tür aufliegend, mit innenliegenden Scharnieren, Türanschlag standardmäßig rechts, wechselbar, 110 Grad Öffnungswinkel. Serienmässig mit Schwenkhebelverschluss, DIN-Profil-Halbzylinder einbaubar. Türdichtung umlaufend geschäumt, temperaturbeständig und ölbeständig. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

Technische Merkmale

| | |
|------------------------------|---|
| Schutzart | IP55 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Höhe installiertes Produkt | 1550 mm |
| Breite installiertes Produkt | 300 mm |
| Tiefe installiertes Produkt | 275 mm |
| Anzahl Felder | 1 |
| Montageart | Aufputz / Aufbau |
| RAL Farbnummer | 7035 |
| Türschliessungstyp | Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Anzahl Reihen | 10 |
| Werkstoff | Stahlblech |
| Farbe | lichtgrau |
| Range-Name | univers |