



FR21H1

Schrank, univers, IP55/II, 1850x300x400mm + 100mm Sockel

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1950 mm
Breite	300 mm
Tiefe	400 mm
Materialdicke Seitenwand	1,50 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	2
Anzahl Reihen	12

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung, Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	800 A
-----------	-------

Spannung

Nennspannung	690 - 690 V
--------------	-------------