



FR25U2

Schrank, univers, IP55/II, 1850x1300x400mm + 200mm Sockel

Technische Merkmale

Abmessungen

| | |
|--------------------------|---------|
| Höhe | 2050 mm |
| Breite | 1300 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 1,50 mm |

Sicherheit

| | |
|-------------------|-----------------|
| Schutzart IP | IP55 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schließungstyp | Ohne Schloss |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |

Ausstattung

| | |
|-----------------------------------------|----|
| Anzahl Felder | 5 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 10 |
| Anzahl Reihen | 12 |

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Montage auf | Bodenbefestigung, Wandbefestigung |
| Geeignet für Außenbereich | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|-------------------|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff | Stahl |
| Glanzgrad | Matt |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|----|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Ja |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 800 A |
|-----------|-------|

Spannung

| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 690 - 690 V |
|--------------|-------------|