



FR42S

**Schrank, univers, IP55/II, 650x550x275mm**

Wandaufbauschrack für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-2/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 800 A, 3AC, 690 V 50 Hz. Schutzart IP55, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, profiliertem 1,5 mm dicken Stahlblech. Durchsteckflansche oben, unten ISO-Flanschplatten mit metrischen Vorprägungen und Schnellverriegelung je Feld eingebaut. Sammelschienenenddurchführungen als seitliche Vorprägung. Tür aufliegend, mit innenliegenden Scharnieren, Türanschlag standardmäßig rechts, wechselbar, 110 Grad Öffnungswinkel. Serienmässig mit Schwenkhebelverschluss, DIN-Profil-Halbzylinder einbaubar. Türdichtung umlaufend geschäumt, temperaturbeständig und ölbeständig. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

**Technische Merkmale**

Schutzart	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Höhe installiertes Produkt	650 mm
Breite installiertes Produkt	550 mm
Tiefe installiertes Produkt	275 mm
Anzahl Felder	2
Montageart	Aufputz / Aufbau
RAL Farbnummer	7035
Türschliessungstyp	Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder
Anzahl der Türen	1
Anzahl der Schlösser	1
Anzahl Reihen	4
Werkstoff	Stahlblech
Farbe	lichtgrau
Range-Name	univers