



FR65E

Schrank, univers, IP55/I, 950x 1300x275mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	950 mm
Breite	1300 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	1,50 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	5
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	10
Anzahl Reihen	6

Installation, Montage

Montage auf	Bodenbefestigung, Wandbefestigung
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Glanzgrad	Matt

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	800 A
-----------	-------

Spannung

Nennspannung	690 - 690 V
--------------	-------------