



FR83S

**Schrank, univers, IP55/II, 1250x800x275mm**

**Technische Merkmale**

**Abmessungen**

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 1250 mm |
| Breite                   | 800 mm  |
| Tiefe                    | 275 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 1,50 mm |

**Sicherheit**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Schutzart IP      | IP55            |
| Schutzklasse      | Schutzklasse II |
| Schließungstyp    | Ohne Schloss    |
| Stoßfestigkeit IK | IK10            |

**Ausstattung**

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl Felder                           | 3 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 6 |
| Anzahl Reihen                           | 8 |

**Installation, Montage**

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Montage auf               | Bodenbefestigung, Wandbefestigung |
| Geeignet für Außenbereich | Nein                              |

**Werkstoff**

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Lichtgrau         |
| RAL Nummer | 7035              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |
| Glanzgrad  | Matt              |

**Abdeckung, Tür**

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Anzahl der Schlösser         | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

**Elektrischer Strom**

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 800 A |
|-----------|-------|

**Spannung**

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 690 - 690 V |
|--------------|-------------|