



FT34K

**Schrank, univers, IP54, SK I, H500 x B1050 x T275, 144 PLE, Klarsichttür**

#### Technische Merkmale

##### Abmessungen

Höhe	500 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

##### Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl Reihen	12

##### Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

##### Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------