



FT34S

Schrank, univers, IP54, SK II, H500 x B1050 x T275, 144 PLE

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	500 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss

Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl Reihen	12

Werkstoff

Farbe	Kieselgrau
RAL Nummer	7032
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1

Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------