



FT74L

Schrank, univers, IP54, SK II, H1100 x B1050 x T275, 336 PLE, Klarsichttür

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1100 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
Anzahl Reihen	28

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz, Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Kieselgrau
RAL Nummer	7032
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	400 A
-----------	-------