



FWB31A

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 36PLE, 1x3 Reihen 500x300x161mm, ohne Klemme

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen 4

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich Nein

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 3

Anzahl Reihen 3

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Nein

Mit Erdungsklemmenblock Nein

Mit Montageplatte Nein

Kapazität

Anzahl Module 36

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät Nein

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 500 mm

Breite 300 mm

Tiefe 165 mm

Einbautiefe 0,00 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 0

Ausführung des Handgriffes Klinke

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Konnektivität.

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Werkstoff

Stahl

RAL Nummer

9010

Farbe

Reinweiß

Sicherheit

Schutzklasse

Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK

IK09

Schutzart IP

IP44

Schließungstyp

Ohne Schloss