



FWB33A

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 108PLE, 3x3 Reihen 500x800x161mm, ohne Klemme

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	12
---------------------------------	----

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	9
---------------------	---

Anzahl Reihen	9
---------------	---

Anzahl Felder	3
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
-------------------------------	------

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
-------------------------	------

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	108
---------------	-----

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
--	------

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	500 mm
------	--------

Breite	800 mm
--------	--------

Tiefe	165 mm
-------	--------

Einbautiefe	0,00 mm
-------------	---------

Breite in Teilungseinheiten	36
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

Anzahl der Schlösser	0
----------------------	---

Ausführung des Handgriffes	Klinke
----------------------------	--------

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Konnektivität.

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Werkstoff

Stahl

RAL Nummer

9010

Farbe

Reinweiß

Sicherheit

Schutzklasse

Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK

IK09

Schutzart IP

IP44

Schließungstyp

Stangenschloss