



FWB33S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 108PLE, H:500x800xT:161mm, QuickConnect

Technische Merkmale

Anschluss

| | |
|---------------------------------|----|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 12 |
|---------------------------------|----|

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|------|
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
|---------------------------|------|

| | |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

Ausstattung

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl der Schienen | 9 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 3 |
|---------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Felder | 3 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|------|
| Mit Schloss | Nein |
|-------------|------|

| | |
|-------------------------------|----|
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Ja |
|-------------------------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja |
|-------------------------|----|

| | |
|-------------------|------|
| Mit Montageplatte | Nein |
|-------------------|------|

Kapazität

| | |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 108 |
|---------------|-----|

Funktionen

| | |
|--|------|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
|--|------|

| | |
|------------------------|----|
| Mit Leitungseinführung | Ja |
|------------------------|----|

Abmessungen

| | |
|------|--------|
| Höhe | 500 mm |
|------|--------|

| | |
|--------|--------|
| Breite | 800 mm |
|--------|--------|

| | |
|-------|--------|
| Tiefe | 165 mm |
|-------|--------|

| | |
|-------------|--------|
| Einbautiefe | 161 mm |
|-------------|--------|

| | |
|-----------------------------|----|
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |
|-----------------------------|----|

Abdeckung, Tür

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
|---------------------|---|

| | |
|----------------------|---|
| Anzahl der Schlösser | 1 |
|----------------------|---|

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |
|----------------------------|--------------------------|

| | |
|------------------------------|------|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
|------------------------------|------|

Konnektivität.

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Werkstoff

Stahl

RAL Nummer

9010

Farbe

Reinweiß

Sicherheit

Schutzklasse

Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK

IK09

Schutzart IP

IP44

Schließungstyp

Stangenschloss, Ohne Schloss

Glühdrahttest

750 °C