



FWB34S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 144PLE, H:500xB:1050xT:161mm, QuickConnect

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	16
---------------------------------	----

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	12
---------------------	----

Anzahl Reihen	3
---------------	---

Anzahl Felder	4
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
-------------------------------	----

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	144
---------------	-----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	500 mm
------	--------

Breite	1050 mm
--------	---------

Tiefe	165 mm
-------	--------

Breite in Teilungseinheiten	48
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Konnektivität.

Montageart	Aufputz
------------	---------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
Schutzart IP	IP44
Schließungstyp	Stangenschloss, Ohne Schloss