



FWB41S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 48PLE, H:650xB:300xT:161mm, QuickConnect

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen 4

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich Nein

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 4

Anzahl Reihen 4

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Ja

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

Kapazität

Anzahl Module 48

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeise-
gerät Nein

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 650 mm

Breite 300 mm

Tiefe 165 mm

Einbautiefe 161 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 1

Ausführung des Handgriffes Klappgriff mit Vorreiber

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Konnektivität.

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Werkstoff

Stahl

RAL Nummer

9010

Farbe

Reinweiß

Sicherheit

Schutzklasse

Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK

IK09

Schutzart IP

IP44

Schließungstyp

Ohne Schloss

Glühdrahttest

750 °C