



FWB42S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 96PLE, H:650xB:550xT:161mm, QuickConnect

#### Technische Merkmale

##### Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	8
---------------------------------	---

##### Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

##### Ausstattung

Anzahl der Schienen	8
---------------------	---

Anzahl Reihen	4
---------------	---

Anzahl Felder	2
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
-------------------------------	----

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

##### Kapazität

Anzahl Module	96
---------------	----

##### Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeise- gerät	Nein
---------------------------------------------------	------

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

##### Abmessungen

Höhe	650 mm
------	--------

Breite	550 mm
--------	--------

Tiefe	165 mm
-------	--------

Einbautiefe	161 mm
-------------	--------

Breite in Teilungseinheiten	24
-----------------------------	----

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

##### Konnektivität.

Montageart

Aufputz

**Werkstoff**

Werkstoff

Stahl

RAL Nummer

9010

Farbe

Reinweiß

**Sicherheit**

Schutzklasse

Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK

IK09

Schutzart IP

IP44

Schließungstyp

Ohne Schloss

Glühdrahttest

750 °C