



FWB43S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 144PLE, H:650x800xT:161mm, QuickConnect

Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv PE/N-QuickConnect-Klemmen auf Träger montiert. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	650 mm
Breite installiertes Produkt	800 mm
Tiefe installiertes Produkt	161 mm
Anzahl Felder	3
RAL Farbnummer	9010
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Anzahl der Türen	2
Anzahl Module	144
Anzahl der Schlösser	1
Anzahl Reihen	12
Türschliessungstyp	Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
Werkstoff	Stahlblech
Montageart	Aufputz, Unterputz, teilversenkt