



FWB44A

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 192PLE, 4x4 Reihen, 650x1050x161mm, o. Klemme

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen 16

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich Nein

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 16

Anzahl Reihen 16

Anzahl Felder 4

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Nein

Mit Erdungsklemmenblock Nein

Mit Montageplatte Nein

Kapazität

Anzahl Module 192

Funktionen

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 650 mm

Breite 1050 mm

Tiefe 165 mm

Einbautiefe 0,00 mm

Breite in Teilungseinheiten 48

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 2

Anzahl der Schlösser 1

Ausführung des Handgriffes Klappgriff mit Vorreiber

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Konnektivität

Montageart Aufputz

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
Schutzart IP	IP44
Schließungstyp	Stangenschloss