



FWB44D



Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 192PLE, 4x4 Reihen 650x1050x161mm, leer m. Tür

#### Technische Merkmale

##### Abmessungen

Höhe	650 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	165 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

##### Sicherheit

Schutzart IP	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Stangenschloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

##### Ausstattung

Anzahl Felder	4
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	8
Anzahl Reihen	0

##### Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein

##### Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------