



FWB44S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 192PLE, H:650xB:1050xT:161mm, QuickConnect

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	16
---------------------------------	----

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	16
---------------------	----

Anzahl Reihen	4
---------------	---

Anzahl Felder	4
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
-------------------------------	----

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	192
---------------	-----

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
--	------

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	650 mm
------	--------

Breite	1050 mm
--------	---------

Tiefe	165 mm
-------	--------

Einbautiefe	161 mm
-------------	--------

Breite in Teilungseinheiten	48
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Konnektivität.

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Werkstoff

Stahl

RAL Nummer

9010

Farbe

Reinweiß

Sicherheit

Schutzklasse

Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK

IK09

Schutzart IP

IP44

Schließungstyp

Stangenschloss, Ohne Schloss

Glühdrahttest

750 °C