



FWB61S

**Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 72PLE, H:950xB:300xT:161mm, QuickConnect**

**Technische Merkmale**

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen 4

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich Nein

Montage auf Aufputz

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 125 A

**Ausstattung**

Anzahl Reihen 6

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Ja

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

**Kapazität**

Anzahl Module 72

**Funktionen**

Absicherung Hauptschalter als Einspeise-  
gerät Nein

Mit Leitungseinführung Ja

**Abmessungen**

Höhe 950 mm

Breite 300 mm

Tiefe 165 mm

Einbautiefe 161 mm

Breite in Teilungseinheiten 12

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren 1

Anzahl der Schlösser 1

Ausführung des Handgriffes Klappgriff mit Vorreiber

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

**Konnektivität.**

Montageart Aufputz

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
Schutzart IP	IP44
Schließungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C