



FWB71A

**Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 84PLE, 1x7 Reihen1100x300x161mm, ohne Klemme**

#### Technische Merkmale

##### Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	4
---------------------------------	---

##### Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

##### Ausstattung

Anzahl der Schienen	7
---------------------	---

Anzahl Reihen	7
---------------	---

Anzahl Felder	1
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
-------------------------------	------

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
-------------------------	------

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

##### Kapazität

Anzahl Module	84
---------------	----

##### Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

##### Abmessungen

Höhe	1100 mm
------	---------

Breite	300 mm
--------	--------

Tiefe	165 mm
-------	--------

Einbautiefe	0,00 mm
-------------	---------

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

##### Konnektivität.

Montageart	Aufputz
------------	---------

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
Schutzart IP	IP44
Schließungstyp	Ohne Schloss