

125 A



Feldvert. AP, univ., IP30, SKII, 168PLE, 2x7Reihen 1100x550x161mm, leer ohne Tür

Technische Merkmale

Abmessungen	
Höhe	1100 mm
Breite	550 mm
Tiefe	165 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm
Sicherheit	
Schutzart IP	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09
Ausstattung	
Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Anzahl Reihen	0
Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz
Geeignet für Außenbereich	Nein
Werkstoff	
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	0
Anzahl der Schlösser	0
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Elektrischer Strom	

Nennstrom