



FWB72D1

**Feldvert. AP, univ., IP30, SKII, 168PLE, 2x7Reihen 1100x550x161mm, leer ohne Tür**

#### Technische Merkmale

##### Abmessungen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Höhe                     | 1100 mm |
| Breite                   | 550 mm  |
| Tiefe                    | 165 mm  |
| Materialdicke Seitenwand | 1 mm    |

##### Sicherheit

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Schutzart IP      | IP30            |
| Schutzklasse      | Schutzklasse II |
| Schließungstyp    | Ohne Schloss    |
| Stoßfestigkeit IK | IK09            |

##### Ausstattung

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl Felder                           | 2 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |
| Anzahl Reihen                           | 0 |

##### Installation, Montage

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Montage auf               | Aufputz |
| Geeignet für Außenbereich | Nein    |

##### Werkstoff

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Farbe      | Reinweiß          |
| RAL Nummer | 9010              |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff  | Stahl             |

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 0    |
| Anzahl der Schlösser         | 0    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|