



FWB73N

Feldvert.AP, univ, IP44, SKII, 180PLE, 3x7Reihen, HS Abst. 150mm, 1100x800x161mm

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	12
---------------------------------	----

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	17
---------------------	----

Anzahl Reihen	17
---------------	----

Anzahl Felder	3
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
-------------------------------	------

Mit Erdungsklemmenblock	Nein
-------------------------	------

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	180
---------------	-----

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeise- gerät	Nein
---	------

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	1100 mm
------	---------

Breite	800 mm
--------	--------

Tiefe	165 mm
-------	--------

Einbautiefe	0,00 mm
-------------	---------

Breite in Teilungseinheiten	36
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Konnektivität.

Montageart	Aufputz
Werkstoff	
Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
Schutzart IP	IP44
Schließungstyp	Stangenschloss, Ohne Schloss
Glühdrahttest	750 °C