



FWB73S

Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 252PLE, H:1100xB:800xT:161mm, QuickConnect

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	12
---------------------------------	----

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	21
---------------------	----

Anzahl Reihen	7
---------------	---

Anzahl Felder	3
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
-------------------------------	----

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Kapazität

Anzahl Module	252
---------------	-----

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
--	------

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	1100 mm
------	---------

Breite	800 mm
--------	--------

Tiefe	165 mm
-------	--------

Einbautiefe	161 mm
-------------	--------

Breite in Teilungseinheiten	36
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Konnektivität.

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Werkstoff

Stahl

RAL Nummer

9010

Farbe

Reinweiß

Sicherheit

Schutzklasse

Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK

IK09

Schutzart IP

IP44

Schließungstyp

Ohne Schloss

Glühdrahttest

750 °C