



FWB74N

Feldvert.AP, univ, IP44, SKII, 240PLE, 4x7Reihen, HS Abst 150mm, 1100x1050x161mm

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen 16

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich Nein

Montage auf Aufputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 22

Anzahl Reihen 22

Anzahl Felder 4

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Nein

Mit Erdungsklemmenblock Nein

Mit Montageplatte Nein

Kapazität

Anzahl Module 240

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät Nein

Mit Leitungseinführung Ja

Abmessungen

Höhe 1100 mm

Breite 1050 mm

Tiefe 165 mm

Einbautiefe 0,00 mm

Breite in Teilungseinheiten 48

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 2

Anzahl der Schlösser 1

Ausführung des Handgriffes Klappgriff mit Vorreiber

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Konnektivität.

Montageart

Aufputz

Werkstoff

Werkstoff

Stahl

RAL Nummer

9010

Farbe

Reinweiß

Sicherheit

Schutzklasse

Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK

IK09

Schutzart IP

IP44

Schließungstyp

Stangenschloss, Ohne Schloss

Glühdrahttest

750 °C