



FWB74S

Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 336PLE, H:1100xB:1050xT:161mm, QuickConnect

#### Technische Merkmale

##### Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	16
---------------------------------	----

##### Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Aufputz
-------------	---------

##### Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

##### Ausstattung

Anzahl der Schienen	28
---------------------	----

Anzahl Reihen	7
---------------	---

Anzahl Felder	4
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
-------------------------------	----

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

##### Kapazität

Anzahl Module	336
---------------	-----

##### Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
--	------

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

##### Abmessungen

Höhe	1100 mm
------	---------

Breite	1050 mm
--------	---------

Tiefe	165 mm
-------	--------

Einbautiefe	0,00 mm
-------------	---------

Breite in Teilungseinheiten	48
-----------------------------	----

##### Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
---------------------	---

Anzahl der Schlösser	1
----------------------	---

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

##### Konnektivität.

Montageart

Aufputz

**Werkstoff**

Werkstoff

Stahl

RAL Nummer

9010

Farbe

Reinweiß

**Sicherheit**

Schutzklasse

Schutzklasse II

Stoßfestigkeit IK

IK09

Schutzart IP

IP44

Schließungstyp

Stangenschloss, Ohne Schloss

Glühdrahttest

750 °C