



FWK3501100VERZ



Brandschutzkanal Rauchdichtheit I90 FWK 30 50x110mm L=1, 5m verzinkt

Technische Merkmale

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse	I90
------------------------	-----

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
--------------------------------	---

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Abmessungen

Höhe	88 mm
Breite	150 mm
Länge	1500 mm
Innenhöhe	50 mm
Innenbreite	109 mm
Lichter innerer Querschnitt	5450 - 5450 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	21
---	----

Werkstoff

Werkstoff	Gips, Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

Ausstattung

Ummantelungswerkstoff	Stahl
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Trennwände möglich	Ja
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Schutzfolie	Nein