



FWK39926009010



Brandschutzkanal Rauchdichtheit I90 FWK 30 100x260mm L=1m reinweiß

Technische Merkmale

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse	I90
------------------------	-----

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
--------------------------------	---

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Abmessungen

Höhe	142 mm
------	--------

Breite	300 mm
--------	--------

Länge	1000 mm
-------	---------

Innenhöhe	102 mm
-----------	--------

Innenbreite	259 mm
-------------	--------

Lichter innerer Querschnitt	26418 - 26418 mm ²
-----------------------------	-------------------------------

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	107
---	-----

Werkstoff

Werkstoff	Gips, Stahl
-----------	-------------

Oberfläche	Lackiert
------------	----------

Farbe	Reinweiß
-------	----------

RAL Nummer	9010
------------	------

Ausstattung

Ummantelungswerkstoff	Stahl
-----------------------	-------

Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
-------------------------------	---

Trennwände möglich	Ja
--------------------	----

Anzahl steckbare Trennwände	0
-----------------------------	---

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------