



FWK3992600VERZ



Brandschutzkanal Rauchdichtheit I90 FWK 30 100x260mm L=1m verzinkt

Technische Merkmale

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse	I90
------------------------	-----

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten	4
--------------------------------	---

Installation, Montage

Bodenlochung	Ja
--------------	----

Abmessungen

Höhe	142 mm
Breite	300 mm
Länge	1000 mm
Innenhöhe	102 mm
Innenbreite	259 mm
Lichter innerer Querschnitt	26418 - 26418 mm ²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	107
---	-----

Werkstoff

Werkstoff	Gips, Stahl
Oberfläche	Verzinkt
Farbe	Zink

Ausstattung

Ummantelungswerkstoff	Stahl
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Trennwände möglich	Ja
Anzahl steckbare Trennwände	0
Mit Schutzfolie	Nein