


FWKP10025089016



T-Stück FWK-Plus 100x250 mm weiß pulverbeschichtet

Technische Merkmale

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse EI60, EI90

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten 4

Konfiguration

Schnittkaschierend Ja

Installation, Montage

Bodenlochung Ja

Abmessungen

Höhe 100 mm

Innenhöhe 95 mm

Breite 250 mm

Innenbreite 245 mm

Länge 2000 mm

Maß a 350 mm

Maß b 450 mm

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Oberfläche Lackiert

Farbe Verkehrsweiß

RAL Nummer 9016

Ausstattung

Ummantelungswerkstoff Stahl

Mit Schutzfolie Ja

Zugehörige Serien FWK plus 100x250