


FWKP1002508VERZ



T-Stück FWK-Plus 100x250 mm verzinkt

Technische Merkmale

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse EI60, EI90

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten 4

Konfiguration

Schnittkaschierend Ja

Installation, Montage

Bodenlochung Ja

Abmessungen

Höhe 100 mm

Innenhöhe 95 mm

Breite 250 mm

Innenbreite 245 mm

Länge 2000 mm

Maß a 350 mm

Maß b 450 mm

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Oberfläche Verzinkt

Farbe Zink

Ausstattung

Ummantelungswerkstoff Stahl

Zugehörige Serien FWK plus 100x250