




FWKP6010009016



Brandschutzkanal FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet

Technische Merkmale

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse EI60, EI90

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten 4

Installation, Montage

Bodenlochung Ja

Abmessungen

Höhe 60 mm

Breite 100 mm

Länge 2000 mm

Innenhöhe 55 mm

Innenbreite 95 mm

Lichter innerer Querschnitt 5225 - 5225 mm²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) 20

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Oberfläche Lackiert

Farbe Verkehrsweiß

RAL Nummer 9016

Ausstattung

Ummantelungswerkstoff Stahl

Anzahl Kabelklammer pro Meter 2

Trennwände möglich Ja

Anzahl steckbare Trennwände 1

Mit Schutzfolie Ja