



FWKP6010089016

T-Stück FWK-Plus 60x100 mm weiß pulverbeschichtet

Technische Merkmale

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse EI60, EI90

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten 4

Konfiguration

Schnittkaschierend Ja

Installation, Montage

Bodenlochung Ja

Abmessungen

Höhe 60 mm

Innenhöhe 55 mm

Breite 100 mm

Innenbreite 95 mm

Länge 2000 mm

Maß a 200 mm

Maß b 300 mm

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Oberfläche Lackiert

Farbe Verkehrsweiß

RAL Nummer 9016

Ausstattung

Ummantelungswerkstoff Stahl

Mit Schutzfolie Ja

Zugehörige Serien FWK plus 60x100