



FWKP6015009016



Brandschutzkanal FWK-Plus 60x150 mm weiß pulverbeschichtet

Technische Merkmale

Sicherheit

Feuerwiderstandsklasse EI60, EI90

Architektur

Anzahl der beflammbaren Seiten 4

Installation, Montage

Bodenlochung Ja

Abmessungen

Höhe 60 mm

Breite 150 mm

Länge 2000 mm

Innenhöhe 55 mm

Innenbreite 145 mm

Lichter innerer Querschnitt 7975 - 7975 mm²

Kapazität

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) 30

Werkstoff

Werkstoff Stahl

Oberfläche Lackiert

Farbe Verkehrsweiß

RAL Nummer 9016

Ausstattung

Ummantelungswerkstoff Stahl

Anzahl Kabelklammer pro Meter 2

Trennwände möglich Ja

Anzahl steckbare Trennwände 1

Mit Schutzfolie Ja