



FWU31A

**Feldvert. UP 36PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 507x315x115mm**

**Technische Merkmale**

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	2
---------------------------------	---

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz, Hohlwand

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	3
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	36
---------------	----

**Funktionen**

Absicherung Hauptschalter als Einspeise- gerät	Nein
---	------

**Abmessungen**

Höhe	553 mm
Breite	353 mm
Tiefe	125 mm
Einbauhöhe	502 mm
Einbaubreite	310 mm
Einbautiefe	112 mm
Breite in Teilungseinheiten	12

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Ausführung des Handgriffes	Klinke
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
<b>Sicherheit</b>	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss