



FWU32A

**Feldverteiler UP 72PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 507x565x115mm**

**Technische Merkmale**

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	4
---------------------------------	---

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz, Hohlwand

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	6
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

**Kapazität**

Anzahl Module	72
---------------	----

**Abmessungen**

Höhe	553 mm
Breite	603 mm
Tiefe	125 mm
Einbauhöhe	502 mm
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	112 mm
Breite in Teilungseinheiten	24

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

**Sicherheit**

---

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss