



FWU32K1

Feldverteiler UP 36PLE+Multimedia, IP30, SKII, Nischenmaße 507x565x115mm

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	4
---------------------------------	---

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz, Hohlwand

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	6
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Ja

Kapazität

Anzahl Module	72
---------------	----

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
--	------

Abmessungen

Höhe	553 mm
Breite	603 mm
Tiefe	125 mm
Einbauhöhe	502 mm
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	112 mm
Breite in Teilungseinheiten	24

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Ausführung des Handgriffes	Klinke
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff Montageplatte	Kunststoff

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss