



FWU33S

Feldverteiler UP 108PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 507x815x115mm

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	6
---------------------------------	---

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz, Hohlwand

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	9
Anzahl Reihen	3
Anzahl Felder	3
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Kapazität

Anzahl Module	108
---------------	-----

Funktionen

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	553 mm
Breite	853 mm
Tiefe	125 mm
Einbauhöhe	502 mm
Einbaubreite	810 mm
Einbautiefe	112 mm
Breite in Teilungseinheiten	36

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss