

FWU42K1

Feldverteiler UP 48PLE+Multimedia, IP30, SKII, Nischenmaße 657x565x115mm

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen 4

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich Nein

Montage auf Unterputz, Hohlwand

Elektrischer Strom

Nennstrom 125 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 8

Anzahl Reihen 4

Anzahl Felder 2

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Ja

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Ja

Kapazität

Anzahl Module 96

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeise-
gerät Nein

Abmessungen

Höhe 703 mm

Breite 603 mm

Tiefe 125 mm

Einbauhöhe 652 mm

Einbaubreite 560 mm

Einbautiefe 112 mm

Breite in Teilungseinheiten 24

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Ausführung des Handgriffes Klinke

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Werkstoff

| | |
|-------------------------|------------|
| Werkstoff | Stahl |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |
| Werkstoff Montageplatte | Kunststoff |

Sicherheit

| | |
|-------------------|-----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| Schutzart IP | IP30 |
| Schließungstyp | Ohne Schloss |