



FWU43S

Feldverteiler UP 144PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 657x815x115mm

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	6
---------------------------------	---

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz, Hohlwand

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	12
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	3
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Kapazität

Anzahl Module	144
---------------	-----

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

Abmessungen

Höhe	703 mm
Breite	853 mm
Tiefe	125 mm
Einbauhöhe	652 mm
Einbaubreite	810 mm
Einbautiefe	112 mm
Breite in Teilungseinheiten	36

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Konnektivität.

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C