



**Feldverteiler UP 60PLE+Multimedia, IP30, SKII, Nischenmaße 807x565x115mm**

**Technische Merkmale**

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen 4

**Installation, Montage**

Geeignet für Außenbereich Nein

Montage auf Unterputz, Hohlwand

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 125 A

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen 10

Anzahl Reihen 5

Anzahl Felder 2

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Ja

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Ja

**Kapazität**

Anzahl Module 120

**Funktionen**

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät Nein

**Abmessungen**

Höhe 853 mm

Breite 603 mm

Tiefe 125 mm

Einbauhöhe 802 mm

Einbaubreite 560 mm

Einbautiefe 112 mm

Breite in Teilungseinheiten 24

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren 1

Ausführung des Handgriffes Klinke

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

**Werkstoff**

FWU52K1

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Werkstoff Montageplatte	Kunststoff

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss