



FWU62S

Feldverteiler UP 144PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 957x565x115mm

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	4
---------------------------------	---

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz, Hohlwand

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	12
Anzahl Reihen	6
Anzahl Felder	2
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Kapazität

Anzahl Module	144
---------------	-----

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

Abmessungen

Höhe	1003 mm
Breite	603 mm
Tiefe	125 mm
Einbauhöhe	952 mm
Einbaubreite	560 mm
Einbautiefe	112 mm
Breite in Teilungseinheiten	24

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C