



FWU63N

Feldverteiler UP 144PLE, mit Abd. (150mm), IP30, SKII, Nische 957x815x115mm

Technische Merkmale

Anschluss

| | |
|---------------------------------|---|
| Anzahl der Leitungseinführungen | 6 |
|---------------------------------|---|

Installation, Montage

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Geeignet für Außenbereich | Nein |
| Montage auf | Unterputz, Hohlwand |

Elektrischer Strom

| | |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 125 A |
|-----------|-------|

Ausstattung

| | |
|-------------------------------|------|
| Anzahl der Schienen | 18 |
| Anzahl Reihen | 6 |
| Anzahl Felder | 3 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
| Mit Montageplatte | Nein |

Kapazität

| | |
|---------------|-----|
| Anzahl Module | 216 |
|---------------|-----|

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|---------|
| Höhe | 1003 mm |
| Breite | 853 mm |
| Tiefe | 125 mm |
| Einbauhöhe | 952 mm |
| Einbaubreite | 810 mm |
| Einbautiefe | 112 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 36 |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Anzahl Schranktüren | 2 |
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

Werkstoff

| | |
|------------|----------|
| Werkstoff | Stahl |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |

Sicherheit

| | |
|-------------------|-----------------|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK09 |
| Schutzart IP | IP30 |
| Schließungstyp | Ohne Schloss |