FWU72D

Feldverteiler UP 168PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 1107x565x115mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Höhe	1153 mm
Breite	603 mm
Tiefe	125 mm
Materialdicke Seitenwand	1 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP30
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Ohne Schloss
Stoßfestigkeit IK	IK09

Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4
Anzahl Reihen	7

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz, Hohlwand
Geeignet für Außenbereich	Nein

Werkstoff

Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Werkstoff	Stahl

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A