



FWU73N

Feldverteiler UP 180PLE, mit Abd. (150mm), IP30, SKII, Nische 1107x815x115mm

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungseinführungen	6
---------------------------------	---

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz, Hohlwand

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	21
Anzahl Reihen	21
Anzahl Felder	3
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein

Kapazität

Anzahl Module	252
---------------	-----

Abmessungen

Höhe	1153 mm
Breite	853 mm
Tiefe	125 mm
Einbauhöhe	1102 mm
Einbaubreite	810 mm
Einbautiefe	112 mm
Breite in Teilungseinheiten	36

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
Schutzart IP	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss